

Termékinformációk

74 21 250

Erő-kímélő oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749



- A legkeményebb, tartós igénybevételhez
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erőfelfejtés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- Minden huzalfajta precíziós vágása (vágóél-keménység kb. 64 HRC), a zongorahuzalt is beleértve
- A 12°-ban letört fej sok helyet kínál a megfogáshoz
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Általános

Cikkszám	74 21 250
EAN	4003773045021
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	390 g
Méret	250 x 55 x 17 mm
Szabvány	DIN ISO 5749

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,6 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,5 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

