

Termékinformációk

88 07 250

KNIPEX Alligator®

Vízszivattyú fogó

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Jó hozzáférés a munkadarabhoz a karcsú kivitelű fej- és csukló rész következtében
- Nagyobb teljesítmény és kényelem az azonos hosszúságú hagyományos vízpumpafogókhoz képest: 9-fokozatú fogazott állítás a 30%-kal nagyobb megfogási tartomány érdekében
- Önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkimélő munkavégzés
- Különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal
- Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- Robusztus konstrukció, szennyeződéssel szemben érzéketlen, kültéri munkára különösen alkalmas
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Általános

Cikkszám	88 07 250
EAN	4003773019343
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	mártó eljárással szigetelve, VDE szerint bevizsgálva
Súly	420 g
Méret	250 x 82 x 32 mm
Szabvány	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

beállító helyzet	9
Hüvelyk kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 2 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	46 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 50 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

