

## Hymer échelle d'appui 6012

accès à un côté, 7 marches  
profilées, longueur de lisse 2 m, en  
aluminium

Numéro d'article: 157734



## Hymer Échelle d'appui à marches 6012

échelle d'appui







- accès à un côté
- 7 marches profilées
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 2,41 m
- hauteur de portée 2,91 m
- longueur de lisse 2 m
- profondeur de marche 80 mm
- largeur 425 mm
- connexion marches/lisse riveté
- équipé de perforations pour crochet de suspension
- application sûre grâce à concept de lisse en D pour une stabilité élevée

- pieds d'échelle antidérapants en extrémité de lisse
- en aluminium
- poids 4,7 kg
- selon DIN EN 131
- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	échelle d'appui	équipement de sécurité échelle	concept de lisse en D pour une stabilité élevée
matériau	aluminium	connexion d'échelons/de longeron	riveté
Longueur de lisse	2 m	soubassement	pieds d'échelle antidérapants
hauteur de travail	2,41 m	utilisation	à un côté
Hauteur d'accès	2,91 m	rabattable	non
nombre de marches	7	roulant	non
type de marche/d'échelon	marches profilées	Pour escalier	non
profondeur des marches	80 mm	norme	DIN EN 131
largeur	425 mm	garantie	10 années
exécution échelle	à une pièce	Poids	4,7 kg
équipement échelle	perforations pour crochet de suspension		

## Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, plateforme en acier avec tapis antidérapant, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m <sup>2</sup> , en non-fissé/PE