

Rollcart trapsteekwagen

Uitgerust met 3 sterren-set,
draagvermogen 150 kg, steekplaat
breedte x diepte 300 x 225 mm,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, wielen met lucht-
banden

Artikelnummer: 158316



Rollcart 3 ster trappensteekwagen

Draagvermogen 150 kg

trapsteekwagen

- Uitgerust met 3 sterren-set
- hoogte x breedte x diepte 1300 x 570 x 640 mm
- draagvermogen 150 kg
- steekplaat breedte x diepte 300 x 225 mm
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met lucht-banden
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met groefkogellager
- set sterwielen met TPE-banden



Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiel-ø	260 mm
type kar	trapsteekwagen	wiellager	groefkogellager
draagvermogen	150 kg	banden sterwielen	TPE
breedte schep	300 mm	wiel-ø sterwielen	160 mm
diepte schep	225 mm	veiligheidsgreep	ja
set sterwielen	3 sterren	hoogte	1300 mm
materiaal	staal	breedte	570 mm
materiaal verwerking	gelast	diepte	640 mm
in-/uitklapbaar	nee	oppervlak	m. poedercoating
trapslede	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
banden	lucht	gewicht	21 kg

Gerelateerde Producten

158296



pechveilige banden, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 250 kg, naaf met wiellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar