

VARIOfit **chariot à plateaux**

force 400 kg, avec 4 plateau(x), inclinable, plateau longueur x largeur 1570 x 635 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage caoutchouc

Numéro d'article: 221829



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot à plateaux

avec tablettes réglables

chariot à plateaux



- force 400 kg
- avec 4 plateau(x), inclinable
- plateau longueur x largeur 1570 x 635 mm
- plateau(x) en bois
- plateau(x) avec cadre en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 1855 x 1760 x 650 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire

- 12 années de garantie


Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	caoutchouc
type de chariot	chariot à plateaux	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1570 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
largeur de plateau	635 mm	Ø de roue	200 mm
hauteur	1855 mm	roulement	roulement à billes
alignement de niveaux	inclinable	conducteur d'électricité	non
nombre de plateaux	4 pièce	poignée	1 pièce
charge	400 kg	rabattable	non
matériau plateau(x)	bois	disposition des roues	rectangulaire
équipement plateau(x)	cadre en acier	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
longueur	1760 mm	garantie	12 années
largeur	650 mm	Poids	102,5 kg
norme européenne	non		

Accessoires

203082		roues à bandage pneumatique, pour chariot de manutention, bandage air, force 390 kg, diamètre 230 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
400759		tablette à accrocher pour chariot à plateaux, longueur x largeur 1570 x 635 mm, avec bord de déroulement, en MDF

Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
505112		peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
528958		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 554 mm, plateau(x) en plastique coloris gris