

## Novus

### Ledstalamp

#### Attenzia space+

LED, lamp (LED-modules) alleen door deskundig personeel te vervangen, lampkleur warmwit, kleurtemperatuur 3000 kelvin, energie-efficiëntieklasse C, gewogen energieverbruik 93 kWh / 1.000 h, traploos dimbaar en met bewegingssensor, hoogte 1962 mm, van aluminium in zilverkleurig



**NOVUS**

**3**   
**YEARS**  
**WARRANTY**

**Artikelnummer: 228823**

## Novus Led-stalamp Attenzia space+

### individueel regelbare directe en indirecte verlichting

#### Ledstalamp

- LED, lamp (LED-modules) alleen door deskundig personeel te vervangen
- lampkleur warmwit, kleurtemperatuur 3000 kelvin
- energie-efficiëntieklasse C, gewogen energieverbruik 93 kWh / 1.000 h
- de informatie over de energie-efficiëntieklasse heeft betrekking op de ingebouwde lichtbron van het product
- traploos dimbaar en met bewegingssensor
- lampenkop met 270° draaibaar lichtpaneel voor indirect en direct licht
- hoogte 1962 mm
- van aluminium in zilverkleurig
- kabel 2 m lang
- 3 jaar garantie

kantoorhulp	branden	dimbaar	ja
type lamp	Ledstalamp	loep	nee
opstelling	legbord	draaibaar	nee
type lamp	LED	hoogte	1962 mm
lampkleur	warmwit	materiaal	aluminium
kleurtemperatuur	3000 kelvin	voet uitvoering	met uitsparing voor tafelpoot
lichtstroom	9500	kabellengte	2 m
energie-efficiëntieklasse	C	kleur	zilverkleurig
energie-efficiëntieklasse aanvul	energie-efficiëntieklasse van de lichtbron	garantie	3 jaar
gewogen energieverbruik	93 kWh / 1.000 h	WEEE-registratienummer	DE76432990
led	ja	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
lamp vervangbaar	door deskundig personeel te vervangen	merk volgens EAR-registers	Novus
lampkop uitrusting	270° draaibaar lichtpaneel	gewicht	19 kg
lamp functie	traploos dimbaar en met bewegingssensor		