

## RAU établi Serie 8000

hauteur x largeur x profondeur 840 - 1040 x 1250 x 900 mm, plateau de table en bois de hêtre massif, avec huilage verni, force 1250 kg, finition de la structure piètement 4 pieds avec 2 paires de pieds, soubassement 4 tiroirs, verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane



# RAU.



Numéro d'article: 230745



### établi

- hauteur x largeur x profondeur 840 - 1040 x 1250 x 900 mm
- plateau de table en bois de hêtre massif, avec huilage verni
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 1250 kg
- réglage en hauteur via acier profilé C avec trame perforée
- finition de la structure piètement 4 pieds avec 2 paires de pieds
- soubassement 4 tiroirs
- hauteur des tiroirs 2x90 mm/2x180 mm
- dimensions utiles tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur utile = hauteur frontale - 15 mm

- force par tiroir 100 kg
- tiroirs roulements à rouleaux à escamotage automatique, extension 90 %
- avec poignée barre ErgoScript® avec revêtement de couleur aluminium et protection transparente
- avec champ d'inscription
- verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- Produit livré livré monté
- 5 années de garantie

## Détails techniques

|                                    |  |                          |  |
|------------------------------------|--|--------------------------|--|
| type de meuble                     | table                                    | glissière tiroir         | roulements à rouleaux à escamotage automatique |
| type de table                      | établi                                   | verrouillable            | oui  |
| Exécution du bâti                  | piètement 4 pieds avec 2 paires de pieds | poignée                  | poignée barre sur toute la largeur             |
| hauteur                            | 840-1040 mm                              | champ d'inscription      | oui  |
| largeur                            | 1250 mm                                  | matériau de plaque       | bois de hêtre massif                           |
| profondeur                         | 900 mm                                   | surface de plaque        | avec huilage verni                             |
| épaisseur de panneau               | 40 mm                                    | couleur de la plaque     | hêtre  |
| profondeur de plaque               | 900 mm                                   | matériau de châssis      | acier  |
| charge                             | 1250 kg                                  | surface de châssis       | finition peinture époxy                        |
| hauteur réglable                   | oui                                      | couleur du châssis       | gris clair // RAL7035                          |
| réglage en hauteur via             | acier profilé C avec trame perforée      | surface de face avant    | finition peinture époxy                        |
| équipement établi                  | 4 tiroirs                                | couleur de la face avant | bleu gentiane // RAL5010                       |
| nombre x hauteur tiroirs           | 2x90 mm/2x180 mm                         | matériau de finition     | soudé  |
| largeur utile du tiroir            | 490 mm                                   | système de fermeture     | serrure cylindrique à goupilles                |
| profondeur utile du tiroir         | 560 mm                                   | roulant                  | non  |
| hauteur utile de tiroir (détaillé) | hauteur frontale - 15 mm                 | livraison                | livré monté                                    |
| capacité de charge de tiroir       | 100 kg                                   | garantie                 | 5 années                                       |
| extension tiroir                   | 90 %                                     | Poids                    | 85 kg  |

## Accessoires

230961



élément de rehausse pour établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1250 x 350 mm, force 100 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu, équipement : 1 paire de montants, 2 plaques perforées, 1 corbeille à courrier en métal inclinable, 1 rail de maintien pour bacs à bec

230967



élément de rehausse pour établi, hauteur x largeur x profondeur 1130 x 1250 x 350 mm, force 100 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, équipement : 1 kit de fixation avec 2 montants modulaires, 1 plaque perforée, 1 tablette supérieure, 1 rail de maintien pour bacs à bec

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 230975 |  | élément de rehausse pour établi, hauteur x largeur x profondeur 1130 x 1250 x 350 mm, force 100 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, équipement : 1 kit de fixation avec 2 montants modulaires, 2 plaques perforées, 1 corbeille à courrier en métal inclinable, 1 rail de maintien pour bacs à bec, 1 support pour écran plat                          |
| 230982 |  | élément de rehausse pour établi, hauteur x largeur x profondeur 1130 x 1250 x 350 mm, force 100 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, équipement : 1 kit de fixation avec 2 montants modulaires, 1 plaque perforée, 1 tablette supérieure, 1 rail de maintien pour bacs à bec, 1 support pour écran plat, 1 chariot pour cartonnages                     |
| 230990 |  | élément de rehausse pour établi, hauteur x largeur x profondeur 1380 x 1250 x 350 mm, force 100 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, équipement : 1 kit de fixation avec 2 montants modulaires, 1 plaque perforée, 1 tablette supérieure, 1 rail de maintien pour bacs à bec, 1 paire de potences, 2 rails de guidage, 1 chariot à mousquetons, 1 lampe |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149865 |    | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 100 x 100 mm, en polypropylène en rouge  |
| 184411 |    | tapis antifatique, marchandise au mètre, hauteur x largeur 12 x 600 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface martelée en noir, résistant résist. à l'usure |
| 195726 |    | étau parallèle, largeur du mors 140 mm, Ouverture de serrage 180 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu                                   |
| 225020 |   | bloc à tiroirs, hauteur x largeur x profondeur 525 x 300 x 135 mm, 10 tiroir(s), tiroirs en blanc translucide   |
| 508821 |  | siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir     |