

## **bott** **ladekast** verso

hoogte x breedte x diepte 900 x 525  
x 550 mm, 2 lade(n), met volledig  
uittrekbaar, 1 niveaus met Stalen  
bodem

**Artikelnummer: 232169**



### ladekast

- hoogte x breedte x diepte 900 x 525 x 550 mm
- 2 lade(n)
- laden hoogte 1x125 mm/1x175 mm
- constructie van staal, gelast
- vleugel deur
- deuropeningshoek 180 °
- met volledig uittrekbaar
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- 1 niveaus met Stalen bodem



## Technische details





meubeltype	kast	legborden / schappen aantal	1 stuks
type kast	ladekast	legbord-/niveautype	Stalen bodem
materiaal	staal	uittrekbare lade	100 %
materiaal verwerking	gelast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	900 mm	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	525 mm	oppervlak romp	
diepte	550 mm	oppervlak front	
deuren aantal	1 stuks	uittrekblokkering	
type deur	vleugeldeur	soort uittrekking	volledig uittrekbaar
openingshoek deur	180 °	oppervlak legbord	verzinkt
laden aantal	2 stuks	scheidingswand	nee
laden aantal x hoogte	1x125 mm/1x175 mm	gewicht	40,944 kg
draagvermogen lade	75 kg		

## Gerelateerde Producten

232988		scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232990		scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232991		scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232992		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232993		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233014		schuimstofelement, lengte x breedte 525 x 550 mm, van rubber in zwart
233033		afrolrand, voor ladekast, breedte x diepte 525 x 550 mm, in zwart
233052		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 125 x 525 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
233057		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 175 x 525 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

233438		afdekplaat voor ladekast, voor kast breedte x diepte 525 x 550 mm, van beuken-multiplex in decor bruin
233440		afdekplaat voor ladekast, voor kast breedte x diepte 525 x 550 mm, van spaanplaat met linoleumlaag in decor grijs
233447		lade-indelingsset, met 15 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs

## Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen