

Casco bokwiel

draagvermogen 250 kg, met TPE-
banden, diameter 200 mm, naaf
met kogellager, naaf lengte 59 mm,
velg van polypropyleen, bevestiging
met plaat

Artikelnummer: 243287



bokwiel

- draagvermogen 250 kg
- met TPE-banden
- diameter 200 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte 59 mm
- velg van polypropyleen
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met plaat
- schroefgatafstand 105x84/76 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	250 kg	naaflengte	59 mm
banden	TPE	afstand schroefgat	105x84/76 mm
wiel-ø	200 mm	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
materiaal velg	polypropyleen	gewicht	1,27 kg

