

Cascoo

Roulette pivotante avec trou de fixation

force 300 kg, avec bandage élastique, moyeu avec Palier de pivotement, diamètre 200 mm, longueur moyeu 60 mm, jante en polyamide, fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm



Numéro d'article: 243395

Roulette pivotante avec trou de fixation

- force 300 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec Palier de pivotement
- diamètre 200 mm
- longueur moyeu 60 mm
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	trou de fixation
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	trou de fixation	13 mm
modèle	Roulette pivotante	matériau de boîtier	acier inoxydable
charge	300 kg	frein	sans
pneumatique	élastique	pare-fils	non
Ø de roue	200 mm	longueur de moyeu	60 mm

matériau de jante	polyamide	Poids	2,077 kg
roulement	Palier de pivotement		