

Casco roulette fixe

force 300 kg, avec bandage élastique, moyeu avec roulement à rouleaux, diamètre 160 mm, longueur moyeu 59 mm, jante en polyamide, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243400



roulette fixe

- force 300 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec roulement à rouleaux
- diamètre 160 mm
- longueur moyeu 59 mm
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| manutention dynamique | roulettes | élément de fixation | panneau |
| type de roulettes | roulettes pour moyens de manutention | matériau de boîtier | acier |
| modèle | roulette fixe | frein | sans |
| charge | 300 kg | pare-fils | non |
| pneumatique | élastique | longueur de moyeu | 59 mm |

| | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Ø de roue | 160 mm | distance trou de vis | 105x84/76 mm |
| matériau de jante | polyamide | surface de boîtier | galvanisé |
| roulement | roulement à rouleaux | Poids | 1,63 kg |