

## caisse carton pour produits dangereux

en carton ondulé, cannelure triple,  
longueur x largeur x hauteur intérieur  
1 170 x 770 x 800 mm, longueur x  
largeur x hauteur 1 200 x 800 x 855  
mm



Numéro d'article: 253666

caisse carton pour produits dangereux





- Convient pour tous les produits dangereux autorisés à être expédiés dans un carton
- Avec homologation UN 4GV pour RID/ADR (terrestre), code IMDG (maritime) et IATA (aéronautique)
- en carton ondulé
- en matériau 50 % recyclé
- cannelure triple
- longueur x largeur x hauteur intérieur 1 170 x 770 x 800 mm
- longueur x largeur x hauteur 1 200 x 800 x 855 mm
- épaisseur de cloison 13 mm
- volume de livraison : sachet PE inclus
- Produit livré emballage à plat

### Détails techniques

type d'emballage	caisse carton repliable	largeur intérieure	770 mm
type de carton	caisse carton pour produits dangereux	hauteur intérieure	800 mm
considération comme matière dang	tous les produits dangereux autorisés à être	longueur	1 200 mm

	expédiés dans un carton	
homologation	homologation UN 4GV pour RID/ADR (terrestre), code IMDG (maritime) et IATA (aéronautique)	largeur 800 mm
matériau	carton ondulé	hauteur 855 mm
matériau enveloppe extérieure	papier kraft	épaisseur de cloison 13 mm
qualité	cannelure triple	volume de livraison sachet PE inclus
recyclable	oui	livraison emballage à plat
pourcentage matériau recyclé	50 %	Poids 14,5 kg
longueur intérieure	1170 mm	

## Cela s'adapte aussi ...

215672		angle de protection des bords, En plastique coloris noir, recyclable, Section 40 x 40 mm
227310		cutter de sécurité, lame trapézoïdale à ressort avec rétractation de lame automatique, sortie de lame 21 mm, avec poignée à pince et œillet de fixation
239555		diable de manutention en aluminium, force 100 kg, pelle largeur x profondeur 483 x 343 mm, pliage rapide pour un gain de place, châssis en rouge/argent, roues avec bandage caoutchouc plein
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion