


META palletstelling MULTIPAL

aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 3300 x 2800 x 800 mm, vaklast 2400 kg, 2 niveaus met traversen, 6 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag dwars, draagvermogen per pallet 1200 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen gelakt in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 298423



Das Lagersystem



META Palletstelling MULTIPAL

Aanbouwstelling

palletstelling

- aanbouwweld
- schroefstelsel
- hoogte x breedte x diepte 3300 x 2800 x 800 mm
- veldlast 6300 kg
- vaklast 2400 kg





- vakbreedte 2700 mm
- 2 niveaus met traversen
- Per 50 mm verstelbaar
- 6 opslagplaatsen (incl. vloeropslag)
- opslag dwars
- draagvermogen per pallet 1200 kg
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen gelakt in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: 1 staanderframe incl. vloeranker, traversen, zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- regelmatige externe controle door Duitse instantie voor materiaalcontrole keurmerk RAL RG 614
- 5 jaar garantie
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- volgens DGUV-regel 208-016 (voorheen BGI 694)

Technische details

meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	traversen
stellingtype	palletstelling	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
stellingsysteem	schroefstelsysteem	vakbreedte	2700 mm
stellingveld	aanbouwweld	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	oppervlak traversen	gelakt
hoogte	3300 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	2800 mm	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
diepte	800 mm	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
vaklast	2400 kg	inhoud levering	1 staanderframe incl. vloeranker, traversen, zie aanbod
veldlast	6300 kg	levering	gedemonteerd
standplaatsen aantal	6 stuks	certificering RAL-RG	RAL-RG 614
opslagniveaus aantal	3 stuks	garantie	5 jaar
opslag	dwars	draagvermogen per pallet tot	1200 kg
gebruik	eenzijdig	gewicht	85,51 kg
legborden / schappen aantal	2 stuks		

Gerelateerde Producten

150081		roosterlegbord voor palletstelling, breedte x diepte 2700 x 800 mm, voor een vaklast van 500 kg, het legbord wordt ingelegd, maaswijdte 60 x 40 mm, drager 25 x 2 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150092		roosterlegbord voor palletstelling, breedte x diepte 2700 x 800 mm, voor een vaklast van 850 kg, het legbord wordt ingelegd, maaswijdte 50 x 40 mm, drager 30 x 2 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

150102		roosterlegbord voor palletstelling, breedte x diepte 2700 x 800 mm, voor een vaklast van 1000 kg, het legbord wordt ingelegd, maaswijdte 40 x 60 mm, drager 30 x 2 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
500956		gaasachterwand voor palletstelling, hoogte x breedte 500 x 2700 mm, voor traversen lengte 2700 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, roosterwand
500962		gaasachterwand voor palletstelling, hoogte x breedte 1100 x 2700 mm, voor traversen lengte 2700 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, roosterwand
691499		aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven
691987		legbord van plaatstaal voor palletstelling, breedte x diepte 2700 x 800 mm, voor een vaklast van 2700 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
736804		diepe aflegplank voor palletstelling, diepte 800 mm, voor een vaklast van 400 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
736826		tussenstuk voor dubbele stelling, lengte 200 mm
767557		diepe aflegplank voor palletstelling, diepte 800 mm, voor een vaklast van 1100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Dit past ook bij ...

203461		trapladder, trap eenzijdig, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), Standhoogte 1,7 m, balklengte 2,49 m, van aluminium
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
216175		kartonnen vouwdozen voor pallets, Van golfkarton met buitenafdekking kraftpapier in bruin, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 1040 x 620 x 510 mm, Voor pakketten tot 500 kg
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
507316		hefwagen met weegsysteem, draagvermogen 2000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 150 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 40 x 190 mm, vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 85 mm, met snelheffunctie
513209		Verrijdbare bordestrap, bordes hoogte 1,92 m, bordes breedte x diepte 600 x 800 mm, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), 60° helling, van aluminium, 4 veer-zwenkwielen en antislip kunststof voeten, 2 zwenkwielen met rem
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit