

ZARGES

échelle d'appui

en fibre de verre en rouge, accès à un côté, 14 échelons profilés, longueur de lisse 4,16 m

Numéro d'article: 481463



ZARGES Échelle d'appui à échelons

en fibres de verre

échelle d'appui






- en fibre de verre en rouge
- accès à un côté
- 14 échelons profilés
- longueur de lisse 4,16 m
- échelons profondeur 30 mm
- connexion échelons/lisse avec douilles de serrage
- pieds d'échelle antidérapants en extrémité de lisse
- poids 10 kg
- selon DIN EN 131
- 10 années de garantie



Détails techniques

technique de montée	échelle d'appui	exécution échelle	à une pièce
matériau	fibres de verre	rabattable	non
utilisation	à un côté	roulant	non
Longueur de lisse	4,16 m	couleur	rouge
nombre d'échelons	14	Pour escalier	non
type de marche/d'échelon	échelons profilés	soubassement	pieds d'échelle antidérapants
convient pour (application)	travaux sous tension	norme	DIN EN 131
profondeur d'échelons	30 mm	garantie	10 années
connexion d'échelons/de longeron	avec douilles de serrage	Poids	10 kg

Cela s'adapte aussi ...

215697		corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, longueur 100 m, en rouge/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
221336		chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
523835		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir