

PAVOY systeemkast Basis

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1040 x 630 mm, 6 niveaus met Stalen bodem, 6 lade(n), met scheidingswand, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 521575



PAVOY Zwaarlastkast Basis met scheidingswand

systeemkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1040 x 630 mm
- constructie van plaatstaal
- dubbele vleugel deur
- deuropeningshoek 180 °
- deuren met hoge stabiliteit door versterkte vakken
- 6 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 120 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 6 lade(n)
- laden hoogte 6x125 mm

- draagvermogen per lade 60 kg
- laden op wielen, uittrekbaar legbord 85 %
- laden met verzonken greeplijst
- met uittrekstop
- uitrusting: legborden, lades
- met scheidingswand
- links 3 legborden en 3 laden
- rechts 3 legborden en 3 laden
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in In kleur van de romp
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie

Technische details



meubeltype	kast	sluitsysteem	cilinderslot
type kast	systeemkast	onderbouw	sokkel
type deur	dubbele vleugel deur	materiaal	plaatstaal
hoogte	1950 mm	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
breedte	1040 mm	kleur bodem	In kleur van de romp
diepte	630 mm	oppervlak legbord	m. poedercoating
kast uitrusting	legborden, lades	afsluitbaar	ja
kast links uitrusting	3 legborden en 3 laden	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
kast rechts uitrusting	3 legborden en 3 laden	scheidingswand	ja
legborden / schappen aantal	6 stuks	uittrekrail lade	op wielen
legbord-/niveautype	Stalen bodem	uittrekbare lade	85 %
draagvermogen legbord	120 kg	uittrekblokkering	ja
laden aantal	6 stuks	openingshoek deur	180 °
laden aantal x hoogte	6x125 mm	greep	draaigreep
draagvermogen lade	60 kg	verrijdbaar	nee
fronthoogte 125 mm	6 stuks	gebruiksaanwijzing vaklast	De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	certificering	GS // TÜV
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	garantie	10 jaar
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	187 kg
oppervlak front	m. poedercoating		

Dit past ook bij ...

146393



magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch

520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden