

hofs dossierstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2900 x 750 x 300 mm, veldlast 540 kg / vaklast 60 kg, 9 niveau(s) met legborden van hoogwaardig dun plaatstaal, waarvan 1 afdeklegbord / 8 ordnerhoogtes voor 81 ordners, waarvan 1 afdeklegbord, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs



hofs
REGALSYSTEME



Artikelnummer: 948744



hofs Dossier-schroefstelling

Basisstelling

dossierstelling - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2900 x 750 x 300 mm
- veldlast 540 kg / vaklast 60 kg
- vak breedte x diepte 750 x 300 mm
- 9 niveau(s) met legborden van hoogwaardig dun plaatstaal, waarvan 1 afdeklegbord / 8 ordnerhoogtes voor 81 ordners
- niveaus met aanslagrand en legbordrand aan de zijkant van het bovenste vakniveau (zonder extra schoren), stabiliteit in de lengte- en diepterichting en veiligheidsrand
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand



- constructie van staal
- staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- eenzijdig met de hand te bevoorraden stellingen met een hoogte vanaf 2.500 mm moeten altijd worden geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- montage-instructie: De profielen worden verbonden met de legborden middels schroeven, gedeeltelijk versterkt met hoekplaten




Technische details

meubeltype	stelling	dekvloer	ja
stellingtype	dossierstelling	vakbreedte	750 mm
stellingsysteem	schroefstelsysteem	vakdiepte	300 mm
stellingveld	grondveld	ordnercapaciteit	81 stuks
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	2900 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
breedte	750 mm	veldlast	540 kg
diepte	300 mm	oppervlak legbord	verzinkt // m. kunststof coating
legborden / schappen aantal	9 stuks	oppervlak standaard	verzinkt // m. kunststof coating
ordnerhoogtes	8 stuks	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	60 kg	inhoud levering	basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord	levering	gedemonteerd
legborden / niveaus uitrusting	aanslagranden// legbordrand aan de zijkant // veiligheidsrand	certificering	GS // RAL-keurmerk
gebruik	eenzijdig	garantie	5 jaar
materiaal	staal	gebruiksaanwijzing	eenzijdig met de hand te bevoorraden stellingen met een hoogte vanaf 2.500 mm moeten altijd worden geborgd
stelling uitrusting	legborden	gewicht	25,76 kg

Gerelateerde Producten

716534		legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 750 x 300 mm, voor een vaklast van 60 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
948755		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2900 x 750 x 300 mm, veldlast 540 kg / vaklast 60 kg, 9 niveau(s) met legborden van hoogwaardig dun plaatstaal, waarvan 1 afdeklegbord / 8 ordnerhoogtes voor 81 ordners, waarvan 1 afdeklegbord, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
948777		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2900 x 1000 x 300 mm, veldlast 540 kg / vaklast 60 kg, 9 niveau(s) met legborden van hoogwaardig dun plaatstaal, waarvan 1 afdeklegbord / 8 ordnerhoogtes voor 108 ordners, waarvan 1 afdeklegbord, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfskarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit