

## Lösewerkzeuge

### Removal tools



| für Kontakte <sup>1)</sup><br>for contacts <sup>1)</sup>     | für Serie<br>for series | Bestell-Nr. Lösewerkzeug<br>Part No. Removal tool |                                |
|--|-------------------------|---|--------------------------------|
|  |                         | Steckseite<br>Front release                       | Anschlussseite<br>Rear release |
| .N01 010 013X  | C 146                   |   | 17D438 SP                      |
| . N01 020 0009(.)  | 44                      | 356 259   |                                |
| . N02 020 0009(.)  | 44                      | 356 260   |                                |
| . N02 016 0002(.)  | eco mate <sup>m</sup>   | FG 0300 146 1                                     |                                |
| . N01 016 0004(.)  | eco mate <sup>m</sup>   | FG 0300 146 1                                     |                                |
| . N02 016 0003(.)  | eco mate <sup>m</sup>   | FG 0300 146 1                                     |                                |
| . N01 016 0011(.)  | eco mate <sup>m</sup>   | FG 0300 146 1                                     |                                |
| . N02 025 0001(.)  | C146 / C16-3            | FG 0200 146 1                                     |                                |
| . N01 025 0001(.)  | C146 / C16-3            | FG 0200 146 1                                     |                                |
| . N02 015 0005(.)  | C16-3                   | FH 0200 091 1                                     |                                |
| . N01 015 0005(.)  | C16-3                   | FH 0200 091 1                                     |                                |
| Demontagewerkzeug / Removal tool                             | C16-3 Größe 1 / Size 1  |   | FH 0000 016                    |
| Demontagewerkzeug / Removal tool                             | C16-3 Größe 2 / Size 2  |   | FH 0002 016                    |
| . N01 015 0047(.)  | C091                    | FH 0200 091 1                                     |                                |
| . N02 015 0047(.)  | C091                    | FH 0200 091 1                                     |                                |
| . N01 015 0046(.)  | C091                    | FH 0200 091 1                                     |                                |
| . N02 015 0046(.)  | C091                    | FH 0200 091 1                                     |                                |
| Montageschlüssel Kabelteile /<br>Spanner wrench cable side   | C091                    |   | FH 0300 091                    |
| Montageschlüssel Geräteteile /<br>Spanner wrench receptacles | C091                    |   | N45 091 000 1                  |
| . N01 010 0025(.)  | C093                    | FG 0301 093 1                                     |                                |
| . N02 010 0025(.)  | C093                    | FG 0200 164 1                                     |                                |
| . N02 010 0038(.)  | C093                    | FG 0301 093 1                                     |                                |
| . N01 010 0024(.)  | C093                    | FG 0301 093 1                                     |                                |
| . N02 010 0037(.)  | C093                    | FG 0301 093 1                                     |                                |
| . N01 010 0015(.)  | C093                    | FG 0300 093 1                                     |                                |
| . N02 010 0015(.)  | C093                    | FG 0300 093 1                                     |                                |
| . N02 006 0010(.)  | C143                    | FG 0302 143 1                                     | FG 0300 143 1                  |
| . N02 006 0015(.)  | C143                    | FG 0303 143 1                                     |                                |
| . N02 006 0011(.)  | C143                    | FG 0302 143 1                                     | FG 0304 143 1                  |
| . N01 025 0010(.)  | C146 / C16-3            | FG 0200 146 1                                     |                                |
| . N02 025 0010(.)  | C146 / C16-3            | FG 0200 146 1                                     |                                |
| . N01 016 0005(.)  | C146 / C16-3            | FG 0300 146 1                                     |                                |
| . N02 016 0005(.)  | C146 / C16-3            | FG 0300 146 1                                     |                                |
| . N01 016 0002(.)  | C146 / C16-3            | FG 0300 146 1                                     |                                |
| . N01 025 0001(.)  | C146 / C16-3            | FG 0200 146 1                                     |                                |
| . N02 025 0001(.)  | C146 / C16-3            | FG 0200 146 1                                     |                                |
| . N02 016 0002(.)  | C146 / C16-3            | FG 0300 146 1                                     |                                |
| . N01 016 0003(.)  | C146 / C16-3            | FG 0300 146 1                                     |                                |
| . N02 016 0003(.)  | C146 / C16-3            | FG 0300 146 1                                     |                                |
| . N01 016 0015(.)  | C146 / C16-3            | FG 0300 146 1                                     |                                |
| . N02 016 0015(.)  | C146 / C16-3            | FG 0300 146 1                                     |                                |
| . N01 016 0016(.)  | C146 / C16-3            | FG 0300 146 1                                     |                                |
| . N02 016 0016(.)  | C146 / C16-3            | FG 0300 146 1                                     |                                |
| 1,6 mm gedreht / turned                                      | C 146 M                 | FG 0300 146 1                                     |                                |
| 2,5 mm gedreht / turned                                      | C 146 M                 | FG 0300 146 4                                     |                                |
| 2,5 mm gedreht / turned                                      | C 146 EE                | FG 0300 146 7                                     |                                |
| 3,6 mm gedreht / turned                                      | C 146 M                 | FG 0300 146 3                                     |                                |
| Module   | C 146 M                 | FG 1000 146                                       |                                |
| . N02 010 0025(.)  | C164                    | FG 0200 146 1                                     |                                |
| . N01 010 0025(.)  | C164                    | FG 0301 093 1                                     |                                |
| . N01 010 0024(.)  | C164                    | FG 0301 093 1                                     |                                |