

HSM SECURIO P40i - 5,8 mm



Artikelnummer	00000000001881121
EAN	4026631058056
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Abteilung
Schutzklasse (DIN 66399)	gering
Schnittbreite	5.8 mm
Schnittart	Streifenschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-2, O-2, T-2, E-2
Schnittleistung in Blatt 80g/m²	56-58
Schnittleistung in Blatt 70g/m²	64-66
Schnittgut	Diskette, Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern

Eingabebreite	330 mm
Behälter-/Auffangvolumen	145 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	954
Schnittgeschwindigkeit	85 mm/s
Leistungsaufnahme	1300 W
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	580 x 1020 x 550 mm
Gewicht	67 kg
Farbe	weiß