

Rollcart Handwagen

Traglast 1250 kg, Ladefläche Länge x Breite 2000 x 1000 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest, Aufbau keine Aufbauten, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Räder, Räder mit Luft-Bereifung



Artikelnummer: 203321

Rollcart Handpritschenwagen

Traglast 1000 kg

Handwagen

- Traglast 1250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 2000 x 1000 mm
- Ladehöhe 480 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
- Aufbau keine Aufbauten
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit Fallsicherung
- mit Sicherheitsgriff
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 4 Räder
- Räder mit Luft-Bereifung
- Radanordnung rechteckig
- 5 Jahre Garantie

Transportgerät	Transportwagen	Material Plattform	Siebdruckplatte
Wagentyp	Handwagen	Oberfläche Plattform	rutschsicher
Traglast	1250 kg	Plattform Ausführung	wasserfest
Aufbauten	keine Aufbauten	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Ladeflächenlänge	2000 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Räder
Ladeflächenbreite	1000 mm	Bereifung	Luft
Ladehöhe	480 mm	Radlager	Rollenlager
Material	Stahl	Radanordnung	rechteckig
Höhe	480 mm	Bremsentyp	automatische Feststellbremse
Lenkung	Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz	Bremse Funktion	wirkt auf die Vorderräder
Lenkstange	nein	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Deichsel	Scherendeichsel mit Fallsicherung	Farbe	enzianblau // RAL5010
Sicherheitsgriff	ja	Garantie	5 Jahre
Euronorm	nein	Gewicht	112 kg

Zubehör

203332		Zugöse für Handwagen, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203333		Anhängerkupplung, mit Bolzen, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

149422		Stirnrad-Flaschenzug, Zuglast 3000 kg, Standardhub Länge 3 m, Anzahl Kettenstränge 1
210710		Hydraulik-Palettenheber, Traglast 1000 kg, Gabellänge 1150 mm, Tragbreite 540 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 82 x 80 mm
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
529663		Kabelbrücke, Für Geschwindigkeiten < 10 km/h, Grundelement, Breite x Tiefe 1200 x 210 mm, Überfahrhöhe 65 mm, Aus Recycling-Kautschuk in schwarz, 3 Kabelkanäle, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm

670524



Zurrgurt, Zurrgurt einteilig mit selbstsicherndem Ratschehebel, Zugkraft 5 t , Gurtlänge 8000 mm, Breite 50 mm, in orange