

Bauer

Späne-Kippmulde

SKK 250

Höhe x Länge x Breite 740 x 1115 x 590 mm, Inhalt 0,25 m³, Traglast 300 kg, Unterbau Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau



Artikelnummer: 218381

Bauer Späne-Kippmulde SKK 250

wasser- und wetterfest

Späne-Kippmulde

- kastenförmige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 740 x 1115 x 590 mm
- Schüttkantenhöhe 430 mm
- Inhalt 0,25 m³
- Traglast 300 kg
- Gewicht 61 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 205 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- mit Kippsicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- öl- und wasserdicht
- Siebblech und Ablasshahn 1"
- Unterbau Einfahrtaschen
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Kippfunktion	manuell
Inhalt	0,25 m ³	Kippsicherung	Kippsicherung gegen Abrutschen

Höhe	740 mm	unterfahrbar	ja
Länge	1115 mm	Unterbau	Einfahrtaschen
Breite	590 mm	Einfahrtaschenhöhe	55 mm
Traglast	300 kg	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Bauart	kastenförmig	Einfahrtaschenabstand	205 mm
Schüttkantenhöhe	430 mm	Ablasshahn	Siebblech // Ablasshahn 1"
Material	Stahl	Oberfläche	lackiert
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Farbe	schwarzgrau // RAL7021
Wand Ausführung	Vollblech	Gewicht	61 kg