


ZARGES

Stufenstehleiter

XLstep B

Aufstieg beidseitig, 2 x 5
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Holmlänge 1,36 m, Aus Aluminium,
Holme eloxiert

Artikelnummer: 219724



ZARGES Stufenstehleiter XLstep B

einfach zu transportieren durch geringes Gewicht

Stufenstehleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 5 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 1,36 m
- Stufen-Holm-Verbindung genietet
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Rutschsichere Kunststofffüße am Holmende
- Aus Aluminium, Holme eloxiert
- aufgestellt Höhe x Breite 1240 x 500 mm
- Gewicht 4,5 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik Stehleiter

fahrbar nein

Leitertyp	Stufenstehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	genietet
Material	Aluminium	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Nutzung	beidseitig	Sicherheitsbügel	nein
Holmlänge	1,36 m	Spreizsicherung	ja
Arbeitshöhe	2,75 m	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	2 x 5	Oberfläche Holme	eloxiert
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Treppengängig	nein
Tiefe Stufen	80 mm	Unterbau	Rutschsichere Kunststofffüße
Höhe	1240 mm	Norm	DIN EN 131 professional
Breite	500 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	4,5 kg

Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz