

## BS-ROLLEN

### Heberolle

Traglast 750 kg, Bereifung Nylon in schwarz, Durchmesser x Breite 75 x 32 mm, Nabe mit Gleitlager, Nivellier-Feststeller, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 95 mm

Artikelnummer: 222410



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Heberolle

### Kombination aus Mobilität und Standfestigkeit





Heberolle

- Traglast 750 kg
- Bereifung Nylon in schwarz
- Durchmesser x Breite 75 x 32 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Nivellier-Feststeller
- Gehäuse aus Gussaluminium in grau
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 95 mm
- Schraubloch Abstand 70 x 70 mm

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Farbe Gehäuse	grau
Rollentyp	Heberolle	Feststeller	Nivellier-Feststeller
Traglast	750 kg	Gesamthöhe	120 mm
Bereifung	Nylon	Höhenverstellung	12 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/uneben, rau/uneben	Radbreite	32 mm
elektrisch leitend	nein	Länge Platte	95 mm
Rad-Ø	75 mm	Breite Platte	95 mm
Radlager	Gleitlager	Schraubloch Abstand	70 x 70 mm
Befestigungselement	Platte	Farbe Reifen	schwarz
Material Gehäuse	Gussaluminium	Gewicht	1,57 kg

## Dazu passt auch ...

221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen