

Krause

Stufen-Anlegeleiter

STABILO® Professional +S

15 profilierte Stufen, Holmlänge 3,95 m, aus Aluminium

Artikelnummer: 224309



Krause Stufen-Anlegeleiter STABILO® Professional +S

für sicheren und bequemen Stand

Stufen-Anlegeleiter

- 15 profilierte Stufen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,8 m
- Holmlänge 3,95 m
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Anlege- und Abrutschschutz
- Quertraverse am Holmende
- aus Aluminium
- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 9,92 kg
- gemäß EN 131
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung



- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	Anlege- und Abrutschschutz
Leitertyp	Stufen-Anlegeleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Unterbau	Quertraverse
Länge Holm	3,95 m	Nutzung	einseitig
Arbeitshöhe	4,8 m	klappbar	nein
Sprossen Anzahl	15	fahrbar	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Stufen	Treppengängig	nein
Breite Stufen	80 mm	Norm	EN 131
Breite Quertraverse	0,79 m	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
belastbar bis	150 kg	Garantie	10 Jahre
Leiter Ausführung	einteilig	Gewicht	9,92 kg

Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz