

PROCITY

Verkehrsspiegel rechteckig

Höhe x Breite 500 x 680 mm,
Maximale Sichtweite 9 m, Sichtfeld
90 °, Spiegel aus Polymir®, UV- und
wetterbeständig, Rahmen aus Harz
(thermoplastisch) in rot/weiß,
reflektierend

Artikelnummer: 224513



PROCITY Verkehrsspiegel

unzerbrechlich und robust

Verkehrsspiegel rechteckig




- Für den Außenbereich geeignet
- Höhe x Breite 500 x 680 mm
- Maximale Sichtweite 9 m
- Sichtfeld 90 °
- Spiegel aus Polymir®, UV- und wetterbeständig
- Rahmen aus Harz (thermoplastisch) in rot/weiß, reflektierend
- Zur Wand- oder Pfostenmontage
- Ausgestattet mit Halterung
- 3 Jahre Garantie

Technische Details





Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Höhe	500 mm
Sicherheitsausstattung	Spiegel	Breite	680 mm
Spiegeltyp	Verkehrsspiegel	Sichtfeld	90 °
Einsatzort	Außenbereich	max. Distanz	9 m

Material Spiegel	Polymir®	Spiegel Ausstattung	Halterung
Material Rahmen	Harz (thermoplastisch)	Spiegel Ausführung	UV- und wetterbeständig
Oberflächentyp	reflektierend	Befestigungsart	Wand-/Pfostenmontage
Farbe Rahmen	rot/weiß	Garantie	3 Jahre
Form	rechteckig	Gewicht	11 kg

Zubehör

224521		Rohrpfosten für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 4000 x 76 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt
224522		Rohrpfosten für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 4000 x 76 mm, Aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in RAL6005 Moosgrün
224523		Heizfolie für Verkehrsspiegel, 200 V, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

224520		Verbindungshalterung für Verkehrsspiegel, Länge 1300 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt
224521		Rohrpfosten für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 4000 x 76 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt
224522		Rohrpfosten für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 4000 x 76 mm, Aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in RAL6005 Moosgrün
224523		Heizfolie für Verkehrsspiegel, 200 V, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar