

hofs

Getränkekistenregal - Anbaufeld



Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 510 x 335 mm, Fachlast 100 kg, 3 Ebene(n) mit Spezialtraversen in langlebiger und stabiler Bauweise, die ein Verformung nahezu ausschließt, Nutzung einseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Traversen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 228292

hofs Getränkekistenregal

Anbaufeld

Getränkekistenregal - Anbaufeld

- Geeignet für die platzsparende Lagerung von Getränkekisten, auch für eine alltägliche, hohe Beanspruchung z. B. in Getränkmärkten zur Pfandrückgabe, in Verwaltungen und Produktionen, aber auch in der Abstellkammer oder im Keller als heimisches Getränkelager
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 510 x 335 mm
- Für mindestens 3 Kästen
- Fachlast 100 kg
- Fach Breite x Tiefe 500 x 300 mm
- 3 Ebene(n) mit Spezialtraversen in langlebiger und stabiler Bauweise, die ein Verformung nahezu ausschließt
- Fachböden können im vorgegebenem Raster jederzeit nach Bedarf verstellt werden
- Nutzung einseitig

- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Traversen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie
- gemäß DGUV Regel 108-007 müssen Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 gegen Kippen gesichert werden

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachtiefe	300 mm
Regaltyp	Getränkemärkte, Getränkekistenregal	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Stecksystem	Böden- / Ebenentyp	Traversen
Regalfeld	Anbaufeld	Böden / Ebenen höhenverstellbar	ja
geeignet für (Branche/Bereich)	Getränkemärkte, Produktion, Verwaltung, private Haushalte, Keller, Abstellkammern	Oberfläche Ständer	kunststoffbeschichtet
Material	Stahl	Oberfläche Traversen	kunststoffbeschichtet
Höhe	1750 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Breite	510 mm	Farbe Traversen	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	335 mm	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Kapazität	mindestens 3 Kästen	Anlieferung	zerlegt
Fachlast	100 kg	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Gewicht	8,414 kg
Fachbreite	500 mm		

Zubehör

228429



Bodenverankerung für Steckregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung