

hufe

Spanplatte für Palettenregal GRAVIS

Breite x Tiefe 2700 x 1100 mm, Stärke 38 mm, Für eine Fachlast von 900 kg, der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt, Ausgestattet mit 4 Zentrierwinkeln, Aus Holz

Artikelnummer: 242255



Spanplatte für Palettenregal

- Breite x Tiefe 2700 x 1100 mm, Stärke 38 mm
- Für eine Fachlast von 900 kg
- Geeignet zur Einlagerung von unpalettierter Ware oder von nicht genormten Paletten mit dem Stapler
- der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt
- Ausgestattet mit 4 Zentrierwinkeln
- Aus Holz
- Für Ihre Sicherheit: Zusätzliche Fachebenen können jederzeit nachträglich eingesetzt werden. Hierbei darf die zulässige Feldlast nicht überschritten werden

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Breite	2700 mm
Regaltyp	Palettenregal	Tiefe	1100 mm
Regalfeld	Bauteil	Stärke	38 mm
für Regaltyp	Palettenregal	Fachlast	900 kg
geeignet für	Einlagerung unpalettierter	Böden / Ebenen Montage	bündig aufgelegt

(Anwendung)	Ware // Staplerbedienung	
Bauteil	Fachboden	Material Holz
Böden- / Ebenentyp	Spanplatte	Gewicht 73,91 kg
Böden / Ebenen Ausstattung	4 Zentrierwinkel	

Zubehör

242278



Tiefensteg für Palettenregal, passend für Regaltiefe 1100 mm, in RAL2004 Reinorange