

META

Aktenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1002 x 304 mm, Feldlast 600 kg / Fachlast 80 kg, 6 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 6 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 488939



Das Lagersystem



META Akten-Schraubregal

Anbauregal

Aktenregal - Anbaufeld






- Geeignet für Archivräume
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1002 x 304 mm
- Feldlast 600 kg / Fachlast 80 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
- 6 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 6 Ordnerhöhen
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Ebenen mit hinterer Anschlagkante gegen das Herausfallen von Ordnern

- M-förmige Längskanäle mit 5-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfeuern mit Stahlfüßen, Montagezubehör, Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Montagehinweis: die Verbindung von Stützpfeuern und Fachböden erfolgt durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenkopfschrauben





Technische Details

Möbeltyp	Regal	Material	Stahl
Regaltyp	Aktenregal	Regal Ausstattung	Böden
Regalsystem	Schraubsystem	Fachbreite	1000 mm
Regalfeld	Anbaufeld	Fachtiefe	300 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	Archivräume	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Höhe	1850 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Breite	1002 mm	Feldlast	600 kg
Tiefe	304 mm	Oberfläche Boden	verzinkt // pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Oberfläche Ständer	verzinkt // pulverbeschichtet
Ordnerhöhen	6 Stück	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Fachlast	80 kg	Lieferumfang	Anbauregal mit 2 Stützpfeuern mit Stahlfüßen, Montagezubehör, Ebenen gem. Angebot
Böden- / Ebenentyp	Stahlblechboden	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Ausstattung	Anschlagkante	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Stabilität	M-förmige Längskanäle // Sicherheitskantung	Garantie	5 Jahre
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Gewicht	19,714 kg
Nutzung	einseitig		

Zubehör

150072		Fußverdübelungsset für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150074		Wandverdübelung für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
489206		Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm, Für eine Fachlast von 75 kg, Aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
725841		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 752 x 300 mm, Feldlast 600 kg / Fachlast 80 kg, 6 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 6 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
726061		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1252 x 300 mm, Feldlast 600 kg / Fachlast 75 kg, 6 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 6 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Dazu passt auch ...

146193		Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, mit Gummi-Bereifung
528204		Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Trittfäche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen
529925		Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Krafftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg