

Manorga Lagerregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 970 x 500 mm, Fachlast 125 kg, 6 Ebene(n) mit Blechboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau, Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau

Artikelnummer: 509941



MANORGA



Manorga Steckregal

Grundregal

Lagerregal - Grundfeld

- Geeignet für Archiv- und Lagerräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 970 x 500 mm
- Feldlast 1200 kg
- Fachlast 125 kg
- Fach Breite x Tiefe 960 x 500 mm
- 6 Ebene(n) mit Blechboden
- Ebenen mit verschweißtem Trägerrahmen mit glatter Blechummantelung
- Im Raster von 62,5 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau
- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem.



Angebot

- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 3 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar



Technische Details



Möbeltyp	Regal	Höhenverstellraster Ebene	62,5 mm
Regaltyp	Lagerregal	Böden / Ebenen Ausstattung	verschweißter Trägerrahmen
Regalsystem	Stecksystem	Nutzung	beidseitig
Regalfeld	Grundfeld	Böden- / Ebenentyp	Blechboden
geeignet für (Branche/Bereich)	Archiv- und Lagerräume	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Oberfläche Ständer	pulverbeschichtet
Höhe	2500 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Breite	970 mm	Farbe Boden	blau// RAL5015
Tiefe	500 mm	Farbe Ständer	blau// RAL5015
Fachlast	125 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 4 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot
Feldlast	1200 kg	Farbe Ausführung	blau// RAL5015
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Anlieferung	zerlegt
Fachbreite	960 mm	Garantie	3 Jahre
Fachtiefe	500 mm	Gewicht	4,6 kg

Zubehör

509942		Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 980 x 500 mm, Fachlast 125 kg, 6 Ebene(n) mit Blechboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau, Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau
509949		Blechboden für Steckregal, Breite x Tiefe 960 x 500 mm, Für eine Fachlast von 125 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau

Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafel, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter

532431		Lagerregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Fachboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen