

Technisch specificatieblad

Bevestigingsklem 604, licht

Artikelnr. 1003038



Eendelige bevestigingsklem voor kabel en buis.
*Maten 3 en 4 niet voor gasdruk nagelapparaat geschikt
*Maten 3 tot 21 niet voor klinknagelapparaat geschikt



St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1003038
Type	604 3 G
Omschrijving 1	Bevestigingsklem
Omschrijving 2	met één voetje
Dimensie	3mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 12329
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100,00 Stuk
Gewicht	0,05 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Bevestigingsklem 604, licht

Artikelnr. 1003038



Technische gegevens



Lengte	12,00 mm
Breedte	7,00 mm
Zijhoogte	2,40 mm
Afmeting A	4,00 mm
Afmeting b	7,00 mm
Afmeting D	3,00 mm
Afmeting d	4,50 mm
Afmeting e	6,00 mm
Afmeting H	2,40 mm
Afmeting L	12,00 mm
Afmeting t	0,70 mm
Afstand tot de wand	<input type="checkbox"/>
Aantal kabels/ buizen	1,00
Uitvoering	met één voetje
Type bevestiging voor diameter	Schroefgat 3 mm
Geschikt in brandbeveiligings- zone	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met kunststof mantel	<input type="checkbox"/>
Gatgrootte	4,5 x 6 mm
Materiaaldikte	0,70 mm
UV-bestendig	<input checked="" type="checkbox"/>