


Technisch specificatieblad

Bedradingskoker VF 30, flexibel

Artikelnr. 6132606



Flexibele bedradingskoker voor de horizontale en verticale installatie in de schakelkast.

Directe wandmontage via de geïntegreerde vloerperforatie (met dubbelzijdige kleefband als montagehulp). Moeilijk ontvlambaar en zelfdovend na verwijdering van een inwerkende vlam. De lamellen in het bodemdeel van het kanaal kunnen zonder gereedschap uitgebroken worden.



PP Polypropyleen

Producttekst normen	Getest volgens NEN-EN-IEC 50085-2-3.
Producttekst inhoud pakket	Bodemdeel en deksel in de set.

Stamgegevens

Bestelnr.	6132606
Type	VF 30 rws
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 Stuk
Gewicht	4,70 kg/100 st.

Technische gegevens

Lengte	500,00 mm
Breedte	34,00 mm
Zijhoogte	36,00 mm
Diameter	30,00 mm
Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Bodemperforatie
Flexibel	<input checked="" type="checkbox"/>
Kruipstroomvast	<input checked="" type="checkbox"/>
Met bovenstuk	<input type="checkbox"/>
Nuttige doorsnede	810,00 mm ²
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Sleufafstand	13,00 mm
Sleufbreedte	8,00 mm
zelfblussend	<input checked="" type="checkbox"/>