


# Metallgehäuse störstrahlsicher

Mit 45° Kabelausgang



## Metal hood EMI/RFI shielding

With 45° cable exit



- Mit Zugentlastung oder Crimp-Zugentlastung
- Zink-Druckguss vernickelt
- Einsetzbar in einem Temperaturbereich von -40°C bis +120°C
- Kabeldurchmesser von 4 mm bis 13 mm
- Zwischen 30 MHz und 1 GHz ist der Dämpfungswert grösser als (>) 40 dB

- With strainrelief or crimp ferrule version
- Zinc die-cast, nickel plated
- Temperature range, -40°C to +120°C
- Cable diameter, 4 mm to 13 mm
- Attenuation better than 40 dB, over range 30 MHz to 1 GHz



Typ	A	B	C	Ø D
DVMA 09	31.0 mm	36.3 mm	25.00 mm	4-13 mm
DVMA 15	39.5 mm	40.3 mm	33.30 mm	4-13 mm
DVMA 25	53.2 mm	40.3 mm	47.04 mm	4-13 mm
DVMA 37	69.7 mm	40.3 mm	63.50 mm	4-13 mm

## Bestellbezeichnung

mit Hebeschraube UNC4-40  
with fixed screw UNC4-40

Polzahl	Als Set verpackt
No. of pos.	Set packed in bag
09	DVMA 09 UN4-OS
15	DVMA 15 UN4-OS
25	DVMA 25 UN4-OS
37	DVMA 37 UN4-OS

Crimpeinsätze am Ende des Kapitels  
Mit Schieberverriegelung auf Anfrage  
Crimp ferrule at the end of the chapter  
With slidelock on request

## Order information

mit Hebeschraube M3  
with fixed screw M3

Polzahl	Als Set verpackt
No. of pos.	Set packed in bag
09	DVMA 09 M3-OS
15	DVMA 15 M3-OS
25	DVMA 25 M3-OS
37	DVMA 37 M3-OS

Crimpeinsätze am Ende des Kapitels  
Mit Schieberverriegelung auf Anfrage  
Crimp ferrule at the end of the chapter  
With slidelock on request