

**Artikelnummer:** 308692

**Kurzbeschreibung:** Silocontainer type SG 600, insteekgaten voor hefswagen, inhoud 600 liter rood RAL 3000

**Langbeschreibung:** Silocontainer type SG 600, insteekgaten voor hefswagen, inhoud 600 liter, gelakt: De silocontainer type SG 600 heeft ingangsvakken en is gelakt. De praktische stapelhoeken maken de silocontainer stapelbaar. De silocontainer type SG 600 heeft een frame van profielstaal. De silocontainer kan in oranje, rood, blauw, groen, groen of grijs gelakt worden besteld. Speciale uitvoeringen zoals roestvrij staal zijn op aanvraag ook verkrijgbaar. De trechter van de silocontainer is gemaakt van plaatstaal met omtrekversterking. De silocontainer biedt plaats aan maximaal 600 liter stortgoed. Het leegmaken gebeurt door middel van een 300 x 300 mm speciale handgreepschaarvergrendeling. Uitgerust met 175 mm brede insteekvakken is de silotrechter eenvoudig op te tillen. Bijzonder praktisch zijn de stapelhoeken van de silocontainer type SG 600, die ruimtebesparend stapelen van de containers mogelijk maken.

**Technische details**

- Speciale handgreep met schaarvergrendeling: 300 x 300 mm
- Frame van profielstaal, gelakt en gelakt
- Trechter van plaatstaal met omtrekversterking
- Met vorkheftruckzakken
- Inhoud: 600 l.
- Trechter: L 1010 x B 780 x H 1380 mm.
- Binnenafmetingen van de inrijvakken: B 175 x H 65 mm
- Afstand tussen de ingangsvakken: 565 mm
- Afmetingen: L 1090 x B 860 x B 860 x H 1550 mm
- Eigen gewicht: 143 kg

Info: speciale uitvoeringen, bijv. in roestvrij staal, op aanvraag leverbaar.

