

# HG 2520 E

Koffer  
 EAN 4007841 351601  
 Art.-Nr. 351601



CE



VDE

## Funktionsbeschreibung

Die Referenz in Pistolenform. Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2520 E mit bürstenlosen Motor, digitale Temperatureinstellung von 50 – 700 °C über Joystick. Luftmengenregulierung von 150 – 500 l/min. Inklusive LCD-Display und Resthitzeanzeige. baustellentauglich.

## Technische Daten

Temperatur	50 – 700 °C	Funktion, Lebensdauer, Heizung	800 Std
Luftmenge	150 – 500 l/min	Heizelement austauschbar	Ja
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick	Wiederanlaufschutz	Nein
Einstellung per	Joystick	Temperaturscanner	Ja
Temperaturanzeige	LCD-Display	Feinstaubfilter	Nein
Luftstromregulierung	Stufenlos	Thermosicherung	Ja
Programmierfunktion	Ja	Thermoschutzabschaltung	Ja
Loc-Funktion	Ja	ESD	Nein
Resthitzeanzeige	Ja	Düsenaufnahme, Typ	30
Cool-Funktion	Nein	Kabellänge	3 m
Motor, Typ	Bürstenlos	Abmessungen (L x B x H)	286 x 96 x 207 mm
Heizelement	Keramikheizung	VPE1, Nettogewicht	1,283 kg
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz	Herstellergarantie	1 Jahr
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja	VPE1, EAN	4007841351601
Funktion, Lebensdauer, Motor	10000 Std		

**HG 2520 E**

Koffer  
 EAN 4007841 351601  
 Art.-Nr. 351601

**Zubehör**

EAN 4007841 007690	Temperaturscanner HG Scan HG 2520 E
EAN 4007841 064822	Schutzkorb HG 2520 E
EAN 4007841 093211	Andrückrolle 50mm - Gummi
EAN 4007841 009106	Schnellschweißschuh 3mm schmal - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 009090	Flachdüse 60x2 mm für Bitumen
EAN 4007841 011925	Winkelflachdüse 30x2 mm, 60°
EAN 4007841 010423	Planenschere
EAN 4007841 093013	Schweißnahtschlitten aus Prägeblechstahl
EAN 4007841 011833	Kehlfix
EAN 4007841 011765	Schnellschweißschuh 4mm schmal - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 010263	Schnellschweißschuh 3mm - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 010270	Schnellschweißschuh 4mm - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 073114	PVC-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 071219	HDPE-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 034566	HL Ablageständer
EAN 4007841 011840	Schnellschweißschuh 5mm schmal - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 092016	Winkelflachdüse 40x2 mm
EAN 4007841 009076	Runddüse verlängert Ø 5 mm
EAN 4007841 010287	Schnellschweißschuh 5mm - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 013240	Winkelflachdüse 20x2 mm - gerade
EAN 4007841 011888	Schalenreflektordüse 150 x 25 mm
EAN 4007841 010409	Siebreflektordüse 50 x 35 mm
EAN 4007841 092917	Viertelmondmesser aus Gussstahl
EAN 4007841 075316	Schnellschweißschuh 5mm - für Runddüse 10mm
EAN 4007841 011857	Reflektordüse 20 mm
EAN 4007841 006785	Andrückrolle 40mm - Silikon
EAN 4007841 092313	Runddüse Ø 10 mm
EAN 4007841 009083	Flachdüse 40x2 mm gelocht
EAN 4007841 074210	ABS-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 011871	Lötreflektordüse
EAN 4007841 092115	Winkelflachdüse 20x2 mm - gewinkelt
EAN 4007841 007812	Winkelflachdüse 20x2 mm, 100°
EAN 4007841 011864	Reflektordüse 35 mm
EAN 4007841 093112	Fugenhobel inkl. Ersatzklinge
EAN 4007841 034122	Andrückrolle 40mm - Teflon
EAN 4007841 0104166	Siebreflektordüse 35 x 20 mm
EAN 4007841 073411	PP-Kunststoff-Schweißdraht

Heißluftgebläse - Professional Line

# HG 2520 E

Koffer  
EAN 4007841 351601  
Art.-Nr. 351601



## Zubehör

EAN 4007841 009212

Heizelement HG 2620 E / HG 2520 E

---