



**Peli Taschenlampe 3315RZ0, gelb, LED, ATEX,
Peli Taschenlampe 3315 R Z0, gelb,
LED, ATEX, 132lm, IP67, Akku**

**Peli**

Hersteller-Art.-Nr.: 03315R-0002-241E

Hesse-Art.-Nr.: 491006

Die 3315RZ0 LED-Lampe wird durch einen revolutionären wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku versorgt, der eine Lebenserwartung von mehr als 2000 Zyklen bietet. Ausgestattet mit Batterieladezustandsanzeige und drei Leuchtmodi (hoch/niedrig/blinkend).

- Schutzklasse: IECEx ia / ATEX Zone 0
- Material: Anti-Statistisches PC/PBT (Gehäuse) und Polycarbonat (Schraublinse)
- Leuchtmittel: LED
- Lieferumfang: Handschlaufe; Akku

**Merkmale nach HESSE**

Ursprungsland	China
Gewicht	176 g
Verpackungseinheit	1 Stück
GTIN	0019428164836
Zolltarifnummer	85131000
Länge	155 mm
Leuchtstärke	132 lm
Leuchtstärke	15 lm
Leuchtweite	108 m
Leuchtweite	35 m
Schutzklasse	IP67

Merkmale nach HESSE

Brenndauer	34 h
Stromversorgung	Akku
Akku	1 x 18650 Lithium Iron Phosphate, im Lieferumfang
ATEX-Zertifizierungs-Code	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

Merkmale nach ECLASS 8.0
[27110503 - Taschenleuchte (Ex-)]

Anzahl der Leuchtmittel	1
Bauform	länglich
Länge	155 mm
Gehäusefarbe	gelb
Betriebsmittelschutzklasse	Schutzklasse 0
Ausführung des Leuchtmittels	LED
Explosionsschutz Kennzeichnung	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Werkstoff	Polycarbonat/PBT
Lieferantenartikelnummer	491006
Artikelbezeichnung	Taschenlampe LED mit Ex-Schutz
Herstellerartikelnummer	03315R-0001-241E
Zolltarifnummer (TARIC)	85131000
Produkttypbezeichnung	Peli Taschenlampe 3315 R Z0, gelb, LED, ATEX,
Hersteller-Name	PELI™
