



Vollmetallgehäuse
mit geradem und seitlichem
Kabelausgang
und unterschiedlichen Befestigungsarten

Bezeichnung	Kontakt- zahlen	Artikelnummer	Maßzeichnung	Maße in mm																																				
Gehäuse mit 40°-Kabelausgang mit interner Erdung ohne interne Erdung	9	61 03 001 . 013	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kontakt- zahlen</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>31,0</td> <td>25,0</td> <td>35,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>39,3</td> <td>33,3</td> <td>35,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>53,0</td> <td>47,0</td> <td>35,0</td> <td>15,0</td> </tr> </tbody> </table>	Kontakt- zahlen	A	B	C	D	9	31,0	25,0	35,0	15,0	15	39,3	33,3	35,0	15,0	25	53,0	47,0	35,0	15,0																	
	Kontakt- zahlen	A		B	C	D																																		
	9	31,0		25,0	35,0	15,0																																		
	15	39,3		33,3	35,0	15,0																																		
	25	53,0		47,0	35,0	15,0																																		
	15	61 03 001 . 014																																						
25	61 03 001 . 015																																							
9	61 03 001 . 013 010																																							
9	61 03 001 . 010																																							
Gehäuse mit geradem/seitlichem Kabelausgang mit interner Erdung ohne interne Erdung Bitte ergänzen Sie für Befestigungsart Rändelschraube, Gewinde 4-40 UNC ▶ 0 Inbusschraube, Gewinde M3 ▶ 1 mit Federring Inbusschraube, Gewinde 4-40 UNC ▶ 2 mit Federring Rändelschraube, Gewinde M3 ▶ 3	9	61 03 001 . 010	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kontakt- zahlen</th> <th>Anzahl Kabelausgänge</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>1 (gerade)</td> <td>31,0</td> <td>25,0</td> <td>38,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>1 (gerade)</td> <td>39,5</td> <td>33,3</td> <td>35,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>3</td> <td>53,0</td> <td>47,0</td> <td>43,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>3</td> <td>69,5</td> <td>63,5</td> <td>43,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>3</td> <td>67,2</td> <td>61,6</td> <td>43,0</td> <td>17,8</td> </tr> </tbody> </table>	Kontakt- zahlen	Anzahl Kabelausgänge	A	B	C	D	9	1 (gerade)	31,0	25,0	38,0	15,0	15	1 (gerade)	39,5	33,3	35,0	15,0	25	3	53,0	47,0	43,0	15,0	37	3	69,5	63,5	43,0	15,0	50	3	67,2	61,6	43,0	17,8	
	Kontakt- zahlen	Anzahl Kabelausgänge		A	B	C	D																																	
	9	1 (gerade)		31,0	25,0	38,0	15,0																																	
	15	1 (gerade)		39,5	33,3	35,0	15,0																																	
	25	3		53,0	47,0	43,0	15,0																																	
	37	3		69,5	63,5	43,0	15,0																																	
50	3	67,2	61,6	43,0	17,8																																			
15	61 03 001 . 016																																							
25	61 03 001 . 017 ¹⁾																																							
37	61 03 001 . 018 ¹⁾																																							
50	61 03 001 . 019 ¹⁾																																							
9	61 03 001 . 010 010																																							

D-Sub

¹⁾ Artikelnummer beinhaltet zwei Blindstopfen
Betriebstemperatur für alle Gehäuse auf dieser Seite: -20 °C ... +90 °C