

6172 1260	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 06.03.2019	<b>SILVYN® BRAID PA6</b>	

SILVYN® BRAID PA6 ist ein Polyamid Geflecht Schlauch mit einer speziellen Beschichtung, mittels der Beschichtung kann der Schlauch mit einer normalen Schere (Kaltschnitt) ohne ausfransen geschnitten werden. Der Schlauch ist Abriebfest, schützt vor Staub und ist Chemikalien beständig. Anwendung findet der SILVYN® BRAID PA6 als einfacher Kabelschutz, zusätzliche Isolierung, Bündelung und Führung von Kabeln und Leitungen und leichter Nagetierschutz.



**Material:** Polyamid 6.6

**Technische Merkmale:**

Profil Geflecht Schlauch  
 Nennweite NW 6 bis NW 40  
 Temperaturbereich -55°C bis +125°C

**Weitere Eigenschaften:**

Brandklasse V2 nach UL94  
 Entflammbarkeit Selbstverlöschend nach FMVSS 302  
 Halogen- und Cadmiumfrei  
 UV-Beständig

**Farbe:** Schwarz



**Approbation:**

**Maßtabelle:**

Artikel Nr.	Nennweite NW	Anwendungsbereich mm		VPE m
		Kleinster Durchmesser	Größter Durchmesser	
6172 1260	6	4,0	10,0	20
6172 1266				750
6172 1261	12	10,0	14,0	15
6172 1267				500
6172 1262	16	14,0	24,0	15
6172 1268				400
6172 1263	20	18,0	26,0	10
6172 1269				250
6172 1264	30	26,0	36,0	10
6172 1258				250
6172 1265	40	32,0	44,0	5
6172 1259				250

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61721260DE Version: 03	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------