



Axiale Ø 4 mm-Stecker

In-line Ø 4 mm Plugs

Fiches Ø 4 mm droites


SLS425-SL SLS425-SL/F SLS425-SL/N SLS425-SL/N/F



LS425-SL
LS425-SL/N



MA 106



KT425-SL
KT425-SL/F

Axiale Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Vernickelte und vergoldete Versionen. **Lötanschluss.**

In-line Ø 4 mm plugs with spring-loaded Multilam™ for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Solder connection.**

Fiches à lamelles Ø 4 mm droites, destinées à la confection de cordons de mesure. Protégées par un fourreau isolant rigide. Disponibles en versions dorée et nickelée. **Raccord à souder.**

| Typ Type Type | Best.-Nr. Order No. N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée | Einzelteile: Knüpfhülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche | Isolation Insulation Isolation | *Farben *Colours *Couleurs |
|---------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| SLS425-SL | 22.2663-* | 1000 V, CAT II / max. 32 A | KT425-SL, 22.2260-*/ LS425-SL, 22.1025 | PA | Au 21 22 23 |
| SLS425-SL/F | 22.2664-* | 1000 V, CAT II / max. 32 A | KT425-SL/F, 50.1109-*/ LS425-SL, 22.1025 | POM | Au 24 25 27 |
| SLS425-SL/N | 22.2665-* | 1000 V, CAT II / max. 32 A | KT425-SL, 22.2260-*/ LS425-SL/N, 22.1032 | PA | Ni 21 22 23 |
| SLS425-SL/N/F | 22.2666-* | 1000 V, CAT II / max. 32 A | KT425-SL/F, 50.1109-*/ LS425-SL/N, 22.1032 | POM | Ni 24 25 27 |

Empfohlenes Montagewerkzeug

Recommended mounting tool



Outil de montage recommandé

Presszange PZK3 (→ Seite 195)

Crimping pliers PZK3 (→ page 195)

Pince à sertir PZK3 (→ page 195)

XL-410



XLS-410



MAH 503



XKT-410S

Axialer Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. **Schraubanschluss.**

In-line Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam™ for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve. **Screw connection.**

Fiche à lamelles Ø 4 mm droite destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée par un fourreau isolant rigide. **Raccord à visser.**

| Typ Type Type | Best.-Nr. Order No. N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée | Einzelteile: Knüpfhülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche | | *Farben *Colours *Couleurs |
|---------------------|-------------------------------------|--|---|----|----------------------------------|
| XL-410 | 66.9196-* | 1000 V, CAT II / max. 32 A | XKT-410S, 66.1000-*/ XLS-410, 66.1001 | Ni | 21 22 23 24 25 26 27 29 |