

Cascoo Bockrolle



Traglast 300 kg, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Edelstahlgleitlager, Felge aus Polyamid, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243689



Bockrolle

- Traglast 300 kg
- Mit Polyamid-Bereifung
- Durchmesser 200 mm
- Schraubloch Abstand 105x76/84 mm
- Nabe mit Edelstahlgleitlager
- Felge aus Polyamid
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Edelstahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	300 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Polyamid	Länge Nabe	59 mm
Durchmesser Rad	200 mm	Schraubloch Abstand	105x76/84 mm
Material Felge	Polyamid	Gewicht	1,363 kg

