

Rollcart Bürowagen

Traglast 150 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 710 x 290
mm, Böden aus Holz mit
Kunststoffbelag, Gestell mit schlag-
und kratzfester Pulverbeschichtung
in RAL7035 Lichtgrau, mit TPE-
Bereifung

Artikelnummer: 404935



Rollcart Bürowagen

Traglast 150 kg

Bürowagen




- Traglast 150 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 710 x 290 mm
- Böden aus Holz mit Kunststoffbelag
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- 5 Jahre Garantie



Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Etagenhöhen mm	230/610/1000
Wagentyp	Aktenwagen	Ladeflächenlänge	710 mm
Traglast	150 kg	Ladeflächenbreite	290 mm
Höhe	1100 mm	Wagen Ausstattung	3 Böden, Gitterstirnwände
Material Platte	Holz	Schiebebügel	2 Stück
Material Verarbeitung	verschweißt	Türen	nein
Material Gestell	Stahl	Bereifung	TPE
Oberfläche	pulverbeschichtet	Rad-Ø	125 mm
Farbe	lichtgrau // RAL7035	Garantie	5 Jahre
elektrisch leitend	nein	Gewicht	22 kg
Etagen Anzahl	3 Stück		

Dazu passt auch ...

139644		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz
527975		Sortierreack, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 360 x 250 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau
533589		Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau