




**2700K 25° 350mA CRI90 m.Scheibe
LED Einbaustr. 8W chrom o.Konverter**
Artikel-Nr.: ALU57354UWWOK

für die Innenanwendung, IP 20 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas ·
Gehäusefarbe: chrom · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 25° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe: 2700 K ·
Lichtstrom: 670 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC ·
Schutzklasse III, MM · · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm ·
Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094073545
Katalog Farbcode	Chrom
Höhe	31.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	40.00 mm
LED Farbcode	UWW ca. 2700 K
Lichtstrom pro Leuchte	670.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





2700K 25° 350mA CRI90 m.Scheibe
LED Einbaustr. 8W chrom o.Konverter
Artikel-Nr.: ALU57354UWWOK

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	8 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h





2700K 25° 350mA CRI90 m.Scheibe
LED Einbaustr. 8W chrom o.Konverter
Artikel-Nr.: ALU57354UWWOK

TECHNISCHE ZEICHNUNG

