

Artikelnummer: 125057

Kurzbeschreibung: Plateauwagen met roosterwand, naar keuze L 1000 x B 700 mm, tot 600 kg



Langbeschreibung: Rooster-plateauwagen, naar keuze L 1000 x B 700 mm of L 1200 x B 800 mm, tot 600 kg,: De stalen buis van deze platformwagen met rooster is stevig aan het basisframe gelast. De zwenkwielen hebben TPE-banden en diepe groefkogellagers, de behuizing is gegalvaniseerd. De vaste wielen hebben ook TPE-banden en diepe groefkogellagers. Om veiligheidsredenen zijn de zwenkwielen geïntegreerd in de remmen volgens de Europese norm EN 1757-3. Het laadvlak is gemaakt van MDF-platen met beukenhouten afwerking en het profielstaalframe is gemaakt van hoekstaal en vierkante buis. Alle roosterwanden zijn verwijderbaar. Het draagvermogen is tot 600 kg, het rooster van de platformwagen is 1000 mm lang en 700 mm breed of 1200 mm lang en 800 mm breed. De hoogte van het laadvlak is 285 mm.

Meer details:

- Stalen buis (a^o 26,9 x 1,75 mm) stevig aan het basisframe gelast
- Zwenkwielen met TPE-banden en diepe groefkogellagers, gegalvaniseerde behuizing
- Remmen op de zwenkwielen volgens de Europese norm EN 1757-3.
- Vaste wielen (niet draaibaar) met TPE-banden en diepe groefkogellagers
- Laadvlak van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking
- Profielstaalframe van hoekstaal en vierkante buis.
- Draadrooster met framedraad (50/50/4 mm) in U-profielgeleidingsrails
- Alle roosterwanden verwijderbaar
- Laadvlakhoogte: 285 mm
- Hoogte duwbeugel: 990 mm
- Wandhoogte: 500 mm
- Draagvermogen: 600 kg
- Wiel a^o: 200 mm
- Afmetingen: naar keuze l 1000 x b 700 mm of l 1200 x b 800 mm

