

Anschlussplatten NG4 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und C und ISO 4401

RD 45050/02.11
Ersetzt: 01.03

1/4

Maximaler Betriebsdruck 350 bar
Nenngröße 4



Inhaltsübersicht

| Inhalt | Seite |
|---|-------|
| Typ G 96/01 (G1/4) – Lochbild nach DIN 24340–A4 und C4 | 2 |
| Typ G 115/01 (G1/4) – Lochbild nach DIN 24340–A4 und C4 | 2 |
| Typ G 647/01 (G1/4) – Lochbild nach ISO 4401-02-01-0-94 | 3 |

Typ G 96/01 (G1/4) (Nennmaße in mm)

für Druck- und Sperrventile

Positionserklärung siehe Seite 3





| Typ | Material-Nr. | Masse in kg |
|---------|--------------|-------------|
| G 96/01 | R900424464 | 0,7 |

Typ G 115/01 (G1/4) (Nennmaße in mm)

für Druck- und Sperrventile

Positionserklärung siehe Seite 3



| Typ | Material-Nr. | Masse in kg |
|----------|--------------|-------------|
| G 115/01 | R900424379 | 0,7 |

Notizen
