

Datenblatt Artikel 550605

Ablasshahn PROFI DIN 45-Verschraubung

natur, Drehgriff rot in Einzelverpackung

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/LDPE mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit roter DIN-Verschraubung und rotem Drehgriff
- schnelles, gluckerfreies Auslaufen durch integrierte Belüftung
- um 360° drehbar in jede gewünschte Position
- druckbeständig bis max. 0,4 bar (für die Verwendung und zur Dosierung von Kraftstoffen und leichtflüchtigen Stoffen nicht geeignet / Innendruck im Behälter kann bis 1,0 bar ansteigen)
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- Auslaufgeschwindigkeit > 3,5 L/min
- Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
- DIN 45 passend für Industrie-Kanister (Art.-Nr. 426201 und 426301)



Best.einheit	Stück
Breite	0
EAN	4007228550597
Gewicht VE	0,125
Mindest.Best.	1
netto Kg	0,06
Summe Kartons	336
Höhe Pal	0,83
Länge Pal	1,2
Breite Karton	250
Breite Pal	0,8
Stück / Palette bzw Kiste	3360
VE	1
Zolltarif	39174000
Bruttogewicht VE Kg	0,06
Btl in Karton	10
Lagen	8
Volumen m3	0
brutto Kg	0,08
Höhe Karton	85
Kartons pro Lage	42
Stück / Lage	420
Brutto Gewicht Pal Kg	221,6
Tiefe	100
Farbe	natur
Höhe	0
Länge Karton	250