



Opis:

pudełka przezroczyste wielkość 2, kolor niebieski, z udaroodpornego polipropylenu o stabilnym kształcie, do różnych obszarów zastosowań, z szeroką gamą akcesoriów

- dobra odporność chemiczna na działanie smarów, żywic, zasad, oleju i kwasów
- niezawodne sztaplowanie
- wielkość 2 w 5 kolorach (czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym, bezbarwnym)
- Objętość przestrzenna / pojemność: 0,73 l / 0,47 l
- nośność 2,3 kg / obciążenie stosu: 136 kg
- dopuszczone do stosowania z żywnością, odporność na temperaturę: od -20°C do +80 °C, nie zawierają bisfenolu A (BPA)
- 3 maks. uchwyty podziałek poprzecznych
- oddzielne akcesoria: Podziałki i pokrywy
- szerokie możliwości rozbudowy przez różne systemy zawieszania: Szyny ścienne, ścianka z nacięciami, regały stojące i mobilne
- dostępne na zapytanie w przypadku ilości hurtowych, rozmiar 2, z przewodzącego materiału, kolor: czarny: Rezystancja powierzchniowa 10³ do 10⁶ omów
- t = głębokość= 164 mm, b = szerokość=102 mm, h = wysokość=74 mm
- Wymiary wewnętrzne: 134x87x63 mm

Informacje:

Produkt

Numer produktu	672300
GTIN	4007228703276
Taryfa celna	39231090
Jednostka opakowania (JO)	24

Kolor	niebieski
Objętość w l	0,73
Masa (kg)	0,06
D x S x W (mm)	164 x 102 x 74

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	24
D x S x W (mm)	340 x 254 x 340

Masa brutto OJ (kg)	1,719
---------------------	--------------

Paleta

Liczba pudełek	60
Liczba warstw	6
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 2,19

kartony/warstwa	10
Masa (kg)	123,14