


# Datenblatt Artikel 783010

## Fahrregal zweiseitig 84 Sichtboxen PS

pulverbeschichtet lichtgrau, 1030x905mm

- beidseitig bestückt mit 84 Sichtlagerkästen aus Polystyrol
- fahrbares Werkzeug- und Kleinteilelager mit Ablageboden und Handgriff für leichtes Handling
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen - max. Tragkraft 750 kg
- pulverbeschichtet
- stabile, kippsichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 12 Einhängeleisten - 1.016 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- Bestückung Sichtboxen: 36 x PS Gr. 1 grün, 36 x PS Gr. 2 gelb, 12 x PS Gr. 3 blau
- b=Breite=1.030 mm    h=Höhe=905 mm



<b>EAN</b>	4007228783018
<b>netto Kg</b>	43,57
<b>Best.einheit</b>	Stück
<b>Breite</b>	1030
<b>Mindest.Best.</b>	1
<b>Stück / Palette bzw Kiste</b>	0
<b>Btl in Karton</b>	0
<b>Länge Pal</b>	0
<b>Volumen m3</b>	0
<b>Zolltarif</b>	94032080
<b>Lagen</b>	0
<b>brutto Kg</b>	43,57
<b>Bruttogewicht VE Kg</b>	43,57
<b>Höhe Pal</b>	0
<b>Stück / Lage</b>	0
<b>Tiefe</b>	0
<b>Breite Pal</b>	0
<b>Brutto Gewicht Pal Kg</b>	0
<b>Farbe</b>	lichtgrau
<b>Höhe</b>	905
<b>Kartons pro Lage</b>	0
<b>Summe Kartons</b>	0
<b>VE</b>	1