



Leírás:

Tölcserék törésálló polietilénből (HD-PE), piros, ovális, füllel és szűrővel

- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- akasztófüllel és a tölcser végén légtelenítő bordával
- különlegesen finomszövésű nemesacél szűrőbetéttel (cserélhető): $s = \varnothing$ der szűrőbetét = 50 mm
- pótalkatrész: Szűrőbetét (cikksz.: 958100)
- w = tölcsernyílás átmérője = 116 x 172 mm
- e = betöltő fej átmérője = 18,5 mm
- Úrtartalom: 660 ml

Információk:

Cikk

Cikkszám	954600
GTIN	4007228954609
Vámtarifa	39241000
Csomagolási egység (PU)	12

szín	piros
Térfogat L-ben	0,66
Súly (kg)	0,08

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	12
M x S x M (mm)	255 x 325 x 242

KE bruttó tömege, kg	1,21
----------------------	-------------

Paletta

Dobozok száma	90
Rétegek száma	6
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 1,602

Kartonok száma rétegenként	15
Súly (kg)	128,9