

Artikelnummer: 125057

Kurzbeschreibung: Gitter-Stirnwandwagen, wahlweise L 1000 x B 700 mm, bis 600 kg

Langbeschreibung: Gitter-Stirnwandwagen, wahlweise L 1000 x B 700 mm o. L 1200 x B 800 mm, bis 600 kg: Bei diesem Gitter-Stirnwandwagen ist das Stahlrohr fest auf den Grundrahmen verschweißt. Die Lenkrollen verfügen über eine TPE-Bereifung und Rillenkugellager, das Gehäuse ist verzinkt. Auch die Bockrollen haben eine TPE-Bereifung und Rillenkugellager. Zur Sicherheit integrieren die Lenkrollen Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Die Ladefläche ist aus einer MDF-Platte mit Buche-Dekor und der Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr hergestellt. Alle Gitterwände sind herausnehmbar. Die Tragkraft beträgt bis zu 600 kg, der Gitter-Stirnwandwagen ist wahlweise 1000 mm lang und 700 mm breit oder 1200 mm lang und 800 mm breit. Die Ladeflächenhöhe beträgt 285 mm. Weitere Details: Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschweißt Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr Drahtgitter mit Rahmendraht (50/50/4 mm) in U-Profil-Führungsschienen Alle Gitterwände herausnehmbar Ladeflächenhöhe: 285 mm Schiebegriffhöhe: 990 mm Wandhöhe: 500 mm Tragkraft: 600 kg Rad Ø: 200 mm Maße: wahlweise L 1000 x B 700 mm oder L 1200 x B 800 mm



EAN/GTIN: 4250448500518