

Artikelnummer: 129942

Kurzbeschreibung: Handpritschenwagen mit Rohrgitterwänden, Räder aus Vollgummi, 1530 x 730 mm, Tragkraft 1000 kg

Langbeschreibung: Handpritschenwagen mit Rohrgitterwänden, Räder aus Vollgummi, 1530 x 730 mm, Tragkraft 1000 kg: Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Bei den Rohrgitterwänden sind die Stirnseiten steckbar und die Längsseiten werden an den Stirnseiten eingehängt. Sie bestehen aus Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm) und sind 750 mm hoch. Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte.

Kugelgelagerter Lenkkranz, automatische

Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL

5010). Ladefläche: 1530 x 730 mm

Au ssenma ss: 1800 x

840 mm

Ladeflächenhöhe: 480 mm

Tragkraft: 1000 kg

Rad a'Ëœ: 400 x 80 mm

Eigengewicht: 141 kg



EAN/GTIN: 4250448504080