

Artikelnummer: 157130

Kurzbeschreibung: Etagenwagen VARIMOBIL, Stahlblech, 4 höhenverstellbare Holzböden, bis 250 kg, Tiefe 700 mm

Langbeschreibung: Etagenwagen VARIMOBIL, Stahlblech, 4 höhenverstellbare Holzböden, bis 250 kg, div. Tiefen Ladefläche: Der große Etagenwagen VARIMOBIL ist die praktische Lösung für Ihre Werkstatt. Er besteht aus massivem Stahlblech und ist mit Holzböden versehen. Sie erhalten ihn in verschiedenen Tiefen der Ladefläche, die Lieferung erfolgt zerlegt. Mit dem VARIMOBIL bringen Sie Übersicht und Ordnung in Ihren Arbeitsbereich. Er eignet sich mit seinen 4, jeweils 22 mm starken Echtholzböden und einer großen Ladefläche zur Zwischenlagerung von Materialien und sorgt für Entlastung der Mitarbeiter. Neben einem praktischen Schiebebügel verfügt er über komfortable Lenkrollen, mit denen Sie ihn komfortabel bewegen. Utensilien bis zu 250 kg Gesamtgewicht transportieren Sie problemlos zum gewünschten Platz. Gemäß der Norm EN 1757-3 sind beide Lenkrollen des Etagenwagens mit einer Feststellbremse versehen. Der Grundrahmen des robusten Wagens ist aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt, die seine Stabilität erhöhen. Die hochwertige Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035) sorgt für eine schöne Optik. Die Etagenböden lassen sich im Raster von 50 mm variabel in der Höhe zwischen 250 und 1570 mm verstellen. Somit passt sich der mit 5 Jahren Garantie versehene Etagenwagen VARIMOBIL flexibel auf Ihre individuellen Bedürfnisse an. Die glatte Holzoberfläche der beidseitig nutzbaren Böden ist schonend zum Lagergut und gleichzeitig korrosionsbeständig und lärmdämpfend. Weitere Details: Stabiler Grundrahmen, mit Streben verstärkt. Mit 4 korrosionsbeständigen, lärmdämpfenden Holzböden. Beide Lenkrollen mit Feststeller gemäß Norm EN 1757-3. Bereifung mit TPE-Apparaterollen, ø 125 mm. Mit praktischem Schiebebügel. Leichte Steck-Schraubmontage. Traglast gesamt: bis zu 250 kg. Traglast pro Etagenboden: max. 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Verstellbereich Etagenhöhe: 250 bis 1570 mm, im Raster von 50 mm. Material Gestell: jeweils pulverbeschichtetes Stahlblech. Material Etagenböden: jeweils Echtholz mit glatten Holzfasernplatten, 22 mm stark. Farbe: jeweils Lichtgrau (RAL 7035). Maximale Ladefläche: jeweils L 1000 mm. Gesamtmaße: jeweils B 1000 x H 1650 mm. Lieferung erfolgt zerlegt. Erhältlich mit verschiedenen Tiefen der Ladefläche. Garantie: jeweils 5 Jahre



EAN/GTIN: 4045916243239