

Artikelnummer: 77296

Kurzbeschreibung: Gabelhubwagen, Lifter, VG/NY, ohne Quick-Lift, Tandem, 1150 mm

Langbeschreibung: Gabelhubwagen, Lifter, VG/NY, ohne Quick-Lift, Tandem: Der hochqualitative Gabelhubwagen "Lifter" aus dem Hause Toyota besticht durch seine hohe Lebensdauer und der umweltfreundlichen Lackierung sowie der sehr guten Bedienerfreundlichkeit. Er ist ferner mit einer Markierung für die Queraufnahme einer Europalette, mit Teflon beschichteten Lagern und mit einem Überlastungsventil, dass eine falsche Bedienung verhindert, ausgestattet. Lenkrollen: Gummi: bei Nässe, Last bis 600 kg Nylon: sehr verschleißfest, chemikalienresistent Rollen: - Tandemrolle: bei unebenem Boden, bei Schwellen, niedrigerer Verschleiß 10 bzw. 12 Schmiernippel für eine hohe Lebensdauer Nennkraft: 2300 kg Reduzierte Nenntragfähigkeit: 2000 kg Hubhöhe: 200 mm Maß über die Gabel: 520 mm Gabelbreite: 156 mm Gabellänge 2000 mm Gabelhöhe im gesenkten Zustand: 85 mm Lenkrollendurchmesser: 175 mm Lenkrollenbreite: 60 mm Gewicht: ca. 65 kg Garantie: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile) Farbe: Rot

